

**PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Подобно иллюстрации



Стандартный ассортимент для коробок подключения генератора.

Защитите и контролируйте секции солнечной электростанции.

Компания Weidmüller разработала полный стандартный ассортимент фотоэлектрических соединительных коробок пост. тока для солнечных электростанций. Эти изделия предназначены для эффективного и конкурентоспособного использования в наиболее распространенных решениях в этой области. Наше поколение X с количеством входов от 6 до 32 предлагает полный спектр изделий для контролируемых и неконтролируемых коробок подключения генератора, что обеспечивает нашим клиентам преимущество благодаря использованию опыта компании Weidmüller и высокому качеству ее продукции. Gen X

## Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Соединительная коробка, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Кабельный ввод, для настенного монтажа, Размыкатель
Заказ №	<a href="#">8000050565</a>
Тип	PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW
GTIN (EAN)	8430243407083
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

## PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	300 mm	Глубина (дюймов)	11.811 inch
Высота	1035 mm	Высота (в дюймах)	40.748 inch
Ширина	835 mm	Ширина (в дюймах)	32.874 inch
Масса нетто	41278.55 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...50 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207

### Входы DC

Вставка предохранителя	10 x 85 mm	Количество входов	32
Количество входов DC	32	Вид подключения входной цепи DC	Винтовое соединение
Подключение входной цепи DC (-)	Винтовое соединение	Плавкий предохранитель, стандартный gPV (EN 60269-6)	
Количество входов	32	Количество впускных отверстий трубки	11
Подключение входной цепи DC (+)	Винтовое соединение	Положение предохранителей	только в положительных входных сигналах
Тип предохранителя	10 mm x 85 mm , 15 A		

### Выходы DC

Подключение исходящей цепи DC	M12	Вид подключения исходящей цепи DC	Винтовое соединение
Количество выходов DC	1	Выключатель нагрузки имеет вспомогательный контакт	Да

### Контроль ветви цепи DC

Контроль параметров Не контролируется

### Корпуса

Вид монтажа Настенная монтаж Вид защиты IP 65

### Нормы и стандарты

Нормы EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0

**PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Электрические параметры DC**

Номинальное напряжение	1500 V	Коммутационная способность AC	400 A (DC21B 1500 V)
Заземление	Напрямую в VPU	Защита от перенапряжения на стороне DC	1500 В, тип II с дистанционным контактом, 1500 В, тип II

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

### Основные данные для заказа

Тип	КТ 14	Версия	
Заказ №	<a href="#">1157820000</a>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой	
GTIN (EAN)	4032248945344		
Кол.	1 ST		

### Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX PV	Версия	
Заказ №	<a href="#">1190490000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем	
GTIN (EAN)	4032248973262		
Кол.	1 ST		

## PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

Тип	SDIS 1.0X5.5X125	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008410000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056378		
Кол.	1 ST		

#### Запасная вставка



#### Основные данные для заказа

Тип	VPU II 0 PV 1500V DC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1351480000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories	
GTIN (EAN)	4050118158632		
Кол.	1 ST		

Тип	VPU PV II 0 1500	Версия	
Заказ №	<a href="#">2530630000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester	
GTIN (EAN)	4050118540840		
Кол.	9 ST		