Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 х 15, Ширина: 164 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Заказ №	8000073089	
Тип	TS35X15 ST K31	
GTIN (EAN)	4064675337003	
Кол.	20 Штука	

Справочный листок технических данных



Технические данные



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch	
Масса нетто	115 g			
Температуры				
Рабочая температура				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный	
			монтаж	
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Основной материал	Сталь		•	
Общие данные - аксессуар)ы			
		_		
Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Основной материал	Сталь		пассивированный	
Классификации				
			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			