

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

TS35X15 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 140 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	8000073095
Тип	TS35X15 ST K52
GTIN (EAN)	4064675337065
Кол.	20 Штука



TS35X15 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	97.1 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь		

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		