Справочный листок технических дан-

H-

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

TS35X15 ST STB 1



Изображение аналогичное

Системные принадлежности для серии корпусов Klippon® STB позволяют легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

- DIN-рейки TS 35
- Крепежные винты

Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 80 mm, с продольным отверстием, Сталь, с галь-		
	ваническим цинковым покрытием и пассивиро- ванный		
Заказ №	8000073217		
Тип	TS35X15 ST STB 1		
GTIN (EAN)	4064675356745		
Кол.	20 Штука		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS35X15 ST STB 1

Технические данные

Ce	ртификаты
~~	piriwrikaidi

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	· ·		<u>'</u>	
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch	
Масса нетто	56 g			
Температуры				
Рабочая температура				
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		