KEBIHS404020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Новая серия корпусов Klippon® EBi была специально разработана для использования в промышленных условиях. Она надежно удовлетворяет всем требованиям для использования в суровых условиях и отличается привлекательными эксплуатационными характеристиками. Экономичные корпусы из нержавеющей стали позволяют выполнять очень экономичные расчеты, а также подходят для проектов с ограниченным бюджетом. Помимо Klippon® EBi для промышленного применения, для опасных зон используется Klippon® EBx. Корпуса с допуском cULus доступны по запросу.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EBi HS (блок Essential Box, промышленный - навесные винты), Корпус, Высота: 400 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 200 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный
Заказ №	8000090346
Тип	KEBIHS404020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855606
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

KEBIHS404020S2N0 AL

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	(55-40) To-		
допуски к околијатации	r		
	7)		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	200 mm	Глубина (дюймов)	7.874 inch
Высота	400 mm	Высота (в дюймах)	15.748 inch
Ширина	400 mm	Ширина (в дюймах)	15.748 inch
Масса нетто	8421.99 g		
Температуры	,		,
Рабочая температура	-40 °C85 °C		
Экологическое соответст	рие изпепиа		'
OROJOI MAECROE COOTBETCT	вие изделил		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без и	сключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1		
Кабельные вводы, левост	оронние		
M63	3	M12	96
M50	4	M16	65
M32	21	<u>M25</u>	24
M20	40	M40	10
Кабельный ввод справа			
M25	24	M63	3
	65	M63 M40	3 10
M16 M50	4	M40 M32	21
	/1	ハルメノ	71
M20	40	M12	96

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18	
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37	

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x11
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии	DE PS2650 220428	
помер декларации о соответствии	DL 1 02000 220420	
(декларация о соответствии LVD)	001ISS01	
(докларации о соответствии ЕУВ)	00110001	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KEBIHS404020S2N0 AL

Технические данные

Общие данные

Толщина материала - крышка	1.5 mm	Толщина материала - корпус	1.5 mm
Силикон	Нет	Рабочая температура, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Прикрепление крышки	Винт М5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм + петля
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение
Вид защиты	IP66	Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Уплотняющий материал	Хлоропрен	Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса
Примечание: степень защиты	Защита IP обеспечивается только после настенного монтажа с использованием закрытых уплотнительных шайб.	Фланцевая пластина	Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M20	30	M12	80
M63	3	M40	10
M32	12	M25	24
M50	4	M16	48

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Weidmüller **3**


KEBIHS404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KEBIHS404020S2NO AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Тип	KEB MOPL 4040 MSZN	Версия
Заказ №	8000074173	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 340 mm,
GTIN (EAN)	4064675425182	Ширина: 340 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь
Кол.	1 ST	листовая, оцинкованный, серебряный
Тип	KEB MOPL 4040 S2N H	Версия
Тип Заказ №	KEB MOPL 4040 S2N H 8000074319	Версия Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 340

Держатель документа



Держатели для документов для правильного хранения документов в отсеке.

Основные данные для заказа

Тип	DOHA KEB A4 S4B R	Версия
Заказ №	8000075809	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675425656	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный
Тип	DOHA KEB A5 S4B R	Версия
Заказ №	8000075808	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 125 mm,
GTIN (EAN)	4064675425649	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный
Тип	DOHA KEB A6 S4B R	Версия
Заказ №	<u>8000075807</u>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 95 mm,
GTIN (EAN)	4064675425359	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный

KEBIHS404020S2NO AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные опоры



Благодаря дополнительным монтажным опорам корпуса также могут устанавливаться с наружной стороны.

Основные данные для заказа

Тип	KEB MOFT SMALL S4 SET	Версия
Заказ №	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Монтажная опора, Высота: 38 mm,
GTIN (EAN)	4064675275695	Ширина: 55 mm, Глубина: 10.5 mm, Основной материал: Сталь,
Кол.	1 ST	необработанный, серебряный

Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Основные данные для заказа

Тип	SP M6 15 MSZN	Версия
Заказ №	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190857851	10 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 20 MSZN	Версия
Заказ №	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850234	10 mm, Глубина: 20 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 30 MSZN	Версия
Заказ №	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850241	10 mm, Глубина: 30 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель этикеток типа



Имеются разнообразные держатели табличек, предназначенные для размещения на видном месте, а также для дополнительных табличек по мере необходимости.

Основные данные для заказа

Тип	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Версия
Заказ №	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 25
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал:
Кол.	1 ST	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой,
		серебряный
Тип	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Версия
Тип Заказ №	TPSDHA KEB 130X50 S4B R 8000075816	Версия Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50
		·
Заказ №	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

			пассивированный, серебряный
K	ол.	1 ST	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
G	TIN (EAN)	4050118063820	Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,
3	аказ №	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,
T	ип	GFSC M5X10 TX20 SET	Версия

Дата создания 15.11.2025 11:07:24 MEZ

KEBIHS404020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя. Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

Основнь	сповные данные для заказа		
Тип	LKSC M6X8 A2 TX30	Версия	
Заказ №	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Крепежный комплект, Высота: 11.3	
GTIN (EAN)	4050118753196	mm, Ширина: 13.6 mm, Глубина: 13.6 mm, Основной материал:	
Кол.	500 ST	Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Версия
Заказ №	2749640000	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия:
GTIN (EAN)	4050118896381	150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm
Кол.	1 ST	

Дата создания 15.11.2025 11:07:24 MEZ