#### **KEBIHS202015S2N1 AL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Новая серия корпусов Klippon® EBi была специально разработана для использования в промышленных условиях. Она надежно удовлетворяет всем требованиям для использования в суровых условиях и отличается привлекательными эксплуатационными характеристиками. Экономичные корпусы из нержавеющей стали позволяют выполнять очень экономичные расчеты, а также подходят для проектов с ограниченным бюджетом. Помимо Klippon® EBi для промышленного применения, для опасных зон используется Klippon® EBx. Корпуса с допуском cULus доступны по запросу.

#### Основные данные для заказа

Версия	Klippon EBi HS (блок Essential Box, промышленный - навесные винты), Корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 200 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный
Заказ №	<u>8000090348</u>
Тип	KEBIHS202015S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855620
Кол.	1 Штука

## **KEBIHS202015S2N1 AL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Јопуски к эксплуатации			
	$(\epsilon)$		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			,
- - - Лубина	150 mm	Глубина (дюймов)	5.9055 inch
, Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
VI Масса нетто	3196.29 g		
<b>Температуры</b>			,
Рабочая температура	-40 °C85 °C		
Экологическое соответстви	ие изделия		'
22			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
M12 M32	28 6	M16 M25	15 6
M20	8	M40	2
Кабельный ввод справа			
M25	6	M16	15
M40	2	M32	6
M20	8	M12	28
Монтаж вертикальный			
MDU 10 / 7DU 10	1,,10	WDI 16 / 701 10	110
WDU 10 / ZDU 10 WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13 1x26	WDU 16 / ZDU 16 WDU 35 / ZDU 35	1x10 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4	1x21	WDU 6 / ZDU 6	1x7 1x16
·			
Монтаж горизонтальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x4	WDU 16 / ZDU 16	1x3
	1x10	WDU 35 / ZDU 35	1x2
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x8	WDU 6 / ZDU 6	1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4 Номер сертификата корпус	a		

Дата создания 14.11.2025 03:24:17 МЕХ

Толщина материала - крышка

Толщина материала - корпус

Силикон

Толщина материала - розеточная часть 3 mm

1.5 mm

1.5 mm

# Справочный листок технических





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **KEBIHS202015S2N1 AL**

Техн	ичес	кие	пань	ше

Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Прикрепление крышки	Винт М5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм + петля	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение	Вид защиты	IP66
Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Уплотняющий материал	Хлоропрен
Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса	Примечание: степень защиты	Защита IР обеспечивается только после настенного монтажа с использованием закрытых уплотнительных шайб.
Фланцевые пластины	снизу	Фланцевая пластина	Да
Резьбовое соединение в	верху / внизу		
M20	8	M12	18
M40	2	M32	2
M25	3	M16	10
Классификации			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01

27-18-01-01

ECLASS 15.0

3 Статус каталога / Изображения

# Weidmüller 🏖


### **KEBIHS202015S2N1 AL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения



#### **KEBIHS202015S2N1 AL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

#### Основные данные для заказа

Тип	KEB MOPL 2020 MSZN	Версия
Заказ №	8000074117	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 140 mm,
GTIN (EAN)	4064675425151	Ширина: 140 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь
Кол.	1 ST	листовая, оцинкованный, серебряный
Тип	KEB MOPL 2020 S2N H	Версия
Тип Заказ №	KEB MOPL 2020 S2N H 8000074314	Версия Кlippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 140
		·

#### Монтажные опоры



Благодаря дополнительным монтажным опорам корпуса также могут устанавливаться с наружной стороны.

#### Основные данные для заказа

Тип	KEB MOFT SMALL S4 SET	Версия
Заказ №	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Монтажная опора, Высота: 38 mm,
GTIN (EAN)	4064675275695	Ширина: 55 mm, Глубина: 10.5 mm, Основной материал: Сталь,
Кол.	1 ST	необработанный, серебряный

#### Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Статус каталога / Изображения

#### **KEBIHS202015S2N1 AL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Основные данные для заказа

Тип	SP M6 15 MSZN	Версия
Заказ №	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190857851	10 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 20 MSZN	Версия
Заказ №	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850234	10 mm, Глубина: 20 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 30 MSZN	Версия
Заказ №	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850241	10 mm, Глубина: 30 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	

#### Держатель этикеток типа



Имеются разнообразные держатели табличек, предназначенные для размещения на видном месте, а также для дополнительных табличек по мере необходимости.

#### Основные данные для заказа

Тип	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Версия
Заказ №	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 25
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал:
Кол.	1 ST	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой,
		серебряный
Тип	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Версия
Заказ №	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50
GTIN (EAN)	4064675425366	mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал:
Кол.	1 ST	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой,
		серебряный

#### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

#### **KEBIHS202015S2N1 AL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Основные данные для заказа

 Тип
 GFSC M5X10 TX20 SET
 Версия

 Заказ №
 1274150000
 Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118063820
 Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,

 Кол.
 1 ST
 оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный

#### Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя. Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 LKSC M6X8 A2 TX30
 Версия

 Заказ №
 2704960000
 Klippon TB (Terminal Box), Крепежный комплект, Высота: 11.3

 GTIN (EAN)
 4050118753196
 mm, Ширина: 13.6 mm, Глубина: 13.6 mm, Основной материал:

 Кол.
 500 ST
 Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный

#### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Статус каталога / Изображения



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **KEBIHS202015S2N1 AL**

Аксессуары

### Основные данные для заказа

 Тип
 SDIS SLIM 1.2X6.5X150
 Версия

 Заказ №
 2749640000
 Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 6.5 mm, Длина лезвия:

 GTIN (EAN)
 4050118896381
 150 mm, Толщина лезвия (А): 1.2 mm

Кол. 1 ST