

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Резервный блок питания, Штепсельная розетка защитным контактом
Заказ №	8000108185
Тип	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
Кол.	1 Штука

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	112 mm	Глубина (дюймов)	4.4094 inch
Высота	238 mm	Высота (в дюймах)	9.3701 inch
Ширина	195 mm	Ширина (в дюймах)	7.6772 inch
Масса нетто	1435 g		

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a		

Входы AC

Длина кабеля 1.5 m Количество входов AC 1 x однофазный (L, N, PE)

Выходы AC

Вид подключения исходящей цепи AC Гнездо розетки типа F CEE 7/3, Защитный контакт Количество выходов AC 1

Электрические параметры AC

Расчетное напряжение 230 V AC Номинальный ток 16 A
Устройство защитного отключения по дифференциальному току IDn = 30 mA

Корпус

Ударопрочность IK10 по стандарту IEC 62262, IK08 по стандарту IEC 62208 Строка с типом соединения Провод с обрезанным концом

Общие данные

Вид защиты IP65

Классификации

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Технические данные

ECLASS 15.0

22-57-02-92

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

