

**КТВ GP XX6220 AB S4 6ММ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

Версия	Klirron ТВ (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 610 mm, Ширина: 167 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: сверху, снизу, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ №	<a href="#">8000114147</a>
Тип	КТВ GP XX6220 AB S4 6ММ
GTIN (EAN)	4099986804869
Кол.	1 Штука

## KTB GP XX6220 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	610 mm	Высота (в дюймах)	24.0157 inch
Ширина	167 mm	Ширина (в дюймах)	6.5748 inch
Масса нетто	4844 g		

## Температуры

Рабочая температура

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Толщина материала	6 mm	Указание по установке	Крепление на винтах
Поверхность	электрополировка	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Класс защиты (UL)	Типе 3, Типе 4X, Типе 12	Фланцевые пластины	сверху, снизу
Фланцевая пластина	Да	Применение	Транспорт

## Общие данные - аксессуары

Толщина материала	6 mm	Поверхность	электрополировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		