

## TS35X15 ST KTB3535 VER

### Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Клеммные рейки**

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Klirron TB (Terminal Box), Корпус, без продольного отверстия, Высота: 35 mm, Ширина: 295 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">8000116351</a>   |
| Тип        | TS35X15 ST KTB3535 VER   |
| GTIN (EAN) | 4099986820685  |
| Кол.       | 20 Штука   |

## TS35X15 ST KTB3535 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |          |                   |              |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 15 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.5906 inch  |
| Высота      | 35 mm    | Высота (в дюймах) | 1.378 inch   |
| Ширина      | 295 mm   | Ширина (в дюймах) | 11.6142 inch |
| Масса нетто | 200.36 g |                   |              |

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

|                       |   |                   |              |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж                               | Нормы             | DIN EN 60715 |
| Поверхность           | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь        |
| Монтажное крепление   | привинченный  |                   |              |

### Общие данные - аксессуары

|             |   |                   |       |
|-------------|---|-------------------|-------|
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь |
|-------------|---|-------------------|-------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB3535 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,                    |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,                      |
| Кол.       | 1 ST                       | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |