Справочный листок технических дан-

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Клеммные рейки

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TB (Terminal Box), Корпус, с продольным отверстием, Высота: 20 mm, Ширина: 352 mm, Глубина: 10 mm, Основной материал: Сталь, оцинкованный, серебряный	
Заказ №	8000117053	
Тип	TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR	
GTIN (EAN)	4099986829923	
Кол.	20 Штука	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	352 mm	Ширина (в дюймах)	13.8582 inch
Длина	352 mm	Длина (в дюймах)	13.8582 inch
Масса нетто	168.67 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Винт
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Версия
Заказ №	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,
Кол.	1 ST	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный