

TAB_SYNA_WECHSELTAFEL

С нашими предварительно собранными КОМПЛЕКТАМИ для выполнения проводной разводки измерительных трансформаторов вы экономите время и уменьшаете затраты на хранение. Мы предлагаем включающие в себя все соответствующие принадлежности и маркировку комплекты для самых различных сценариев применения.

Основные данные для заказа

Версия	Клемма для проведения проверок, PUSH IN, бежевый, 6 мм ² , 30 А, Количество соединений: 44, Количество уровней: 1
Заказ №	8000122124
Тип	TAB_SYNA_WECHSELTAFEL
GTIN (EAN)	4099986841529
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-05-06T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	TABSYNAWECHSELTAFEL

TAB_SYNA_WECHSELTADEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	79 mm	Глубина (дюймов)	3.1102 inch
Высота	120.8 mm	Высота (в дюймах)	4.7559 inch
Ширина	250.2 mm	Ширина (в дюймах)	9.8504 inch
Масса нетто	889 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
--	--------	---	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Вид монтажа	TS 35
--------------	----	-------------	-------

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-------	----------------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Требуется концевая пластина	Нет	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	44	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Функция N	Нет	Функция PE	Да
Функция PEN	Нет		

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²	Номинальный ток	30 A
Нормы	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	бежевый
Цвет элементов управления	прочее	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Направление соединения	сверху	Вид соединения	PUSH IN
Количество соединений	44	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	6 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	6 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²

TAB_SYNA_WECHSELTAFEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.5 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	10 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.5 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TAB_SYNA_WECHSELTADEL

Изображения

