

KEBIQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Корпус, прямой, Высота: 600 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 200 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, необработанный, серебряный |
| Заказ № | 8000133641 |
| Тип | KEBIQL604020S2N0 AL |
| GTIN (EAN) | 4099987368612 |
| Кол. | 1 Штука |

KEBIOQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| | | | |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| Глубина | 200 mm | Глубина (дюймов) | 7.874 inch |
| Высота | 600 mm | Высота (в дюймах) | 23.622 inch |
| Ширина | 400 mm | Ширина (в дюймах) | 15.748 inch |
| Масса нетто | 11458.98 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Заземление корпуса

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Масса, корпус, крышка | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. | Масса, корпус, наруж. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. | | |

Кабельный ввод справа

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| M25 | 36 | M63 | 5 |
| M16 | 64 | M40 | 14 |
| M50 | 6 | M32 | 20 |
| M20 | 60 | M12 | 138 |

Монтаж вертикальный

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 11x48 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x42 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x91 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x31 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x83 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x64 |

Монтаж горизонтальный

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 4x38 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x60 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x50 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x38 |

Номер сертификата корпуса

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|----|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 | Условия утверждения | CE |
|---|---------------------------|---------------------|----|

KEBIOQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие данные

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Толщина материала - крышка | 1.5 mm | Толщина материала - корпус | 1.5 mm |
| Толщина материала | 1.5 mm | Рабочая температура, макс. | 85 °C |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C | Поверхность | зачищенный щеткой, необработанный |
| Ударопрочность | 10 Дж стандартное исполнение | Вид защиты | IP66 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1,4301 (304) | Уплотняющий материал | Полиуретан |
| Крепление корпуса | 4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек | Фланцевая пластина | Нет |
| Крышка | Да | Применение | Строение |

Резьбовое соединение сверху / внизу

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 27 | M12 | 70 |
| M63 | 3 | M40 | 10 |
| M32 | 12 | M25 | 21 |
| M50 | 3 | M16 | 30 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

KEBQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель документа

Держатели для документов для правильного хранения документов в отсеке.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DOHA KEB A4 S4B R | Версия |
| Заказ № | 8000075809 | Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 175 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425656 | Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, |
| Кол. | 1 ST | серебряный |
| Тип | DOHA KEB A5 S4B R | Версия |
| Заказ № | 8000075808 | Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 125 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425649 | Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, |
| Кол. | 1 ST | серебряный |
| Тип | DOHA KEB A6 S4B R | Версия |
| Заказ № | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 95 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, |
| Кол. | 1 ST | серебряный |

Монтажные опоры

Благодаря дополнительным монтажным опорам корпуса также могут устанавливаться с наружной стороны.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KEB MOFT SMALL S4 SET | Версия |
| Заказ № | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), Монтажная опора, Высота: 38 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | Ширина: 55 mm, Глубина: 10.5 mm, Основной материал: Сталь, |
| Кол. | 1 ST | необработанный, серебряный |

KEBIOQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SP M6 15 MSZN | Версия |
| Заказ № | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| Кол. | 2 ST | |
| Тип | SP M6 20 MSZN | Версия |
| Заказ № | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 20 mm, Основной материал: Сталь, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| Кол. | 2 ST | |
| Тип | SP M6 30 MSZN | Версия |
| Заказ № | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 30 mm, Основной материал: Сталь, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| Кол. | 2 ST | |

Держатель этикеток типа



Имеются разнообразные держатели табличек, предназначенные для размещения на видном месте, а также для дополнительных табличек по мере необходимости.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Версия |
| Заказ № | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Версия |
| Заказ № | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | |
| Кол. | 1 ST | |

KEBIOQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Версия | |
| Заказ № | 1274150000 | Кlippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь, | |
| Кол. | 1 ST | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и | |
| | | пассивированный, серебряный | |

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого.

Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | LKSC M6X8 A2 TX30 | Версия | |
| Заказ № | 2704960000 | Кlippon TB (Terminal Box), Крепежный комплект, Высота: 11.3 | |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | mm, Ширина: 13.6 mm, Глубина: 13.6 mm, Основной материал: | |
| Кол. | 500 ST | Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный | |

KEBIOQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | Версия | |
| Заказ № | 2749640000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: | |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | 150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm | |
| Кол. | 1 ST | | |

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | KEB MOPL 6040 MSZN | Версия | |
| Заказ № | 8000074178 | Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 540 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4064675425236 | Ширина: 340 mm, Глубина: 12 mm, Основной материал: Сталь | |
| Кол. | 1 ST | листовая, оцинкованный, серебряный | |
| Тип | KEB MOPL 6040 S2N H | Версия | |
| Заказ № | 8000074324 | Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 540 | |
| GTIN (EAN) | 4064675425335 | mm, Ширина: 340 mm, Глубина: 12 mm, Основной материал: | |
| Кол. | 1 ST | Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный | |

Двухбородочный ключ



Двухбородочный ключ предназначен для запираения и отпираения закрывающего элемента двери корпуса.

KEBIQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | KLIPPON QL KEY | Версия | |
| Заказ № | 2473930000 | Кlippon EB (Essential Box), Рубильник, прочее, Основной материал: | |
| GTIN (EAN) | 4050118485868 | Пластмасса | |
| Кол. | 5 ST | | |