

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Корпус, Высота: 800 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 200 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), защищенный щеткой, необработанный, серебряный
Заказ №	<a href="#">8000133643</a>
Тип	KEBIQL806020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368568
Кол.	1 Штука

**KEBIOQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



**Размеры и массы**

Глубина	200 mm	Глубина (дюймов)	7.874 inch
Высота	800 mm	Высота (в дюймах)	31.496 inch
Ширина	600 mm	Ширина (в дюймах)	23.622 inch
Масса нетто	19768.26 g		

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...85 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Заземление корпуса**

Масса, корпус, крышка	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.	Масса, корпус, наруж.	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, внутр.	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.		

**Кабельный ввод справа**

M25	51	M63	7
M16	84	M40	22
M50	8	M32	28
M20	80	M12	192

**Монтаж вертикальный**

WDU 10 / ZDU 10	4x70	WDU 16 / ZDU 16	3x61
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x132	WDU 35 / ZDU 35	2x44
WDU 4 / ZDU 4	4x111	WDU 6 / ZDU 6	4x94

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	4x51	WDU 16 / ZDU 16	3x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x98	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	4x83	WDU 6 / ZDU 6	4x64

**Номер сертификата корпуса**

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	Условия утверждения	CE
---	---------------------------	---------------------	----

**KEBIOQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Общие данные**

Толщина материала - крышка	1.5 mm	Толщина материала - корпус	1.5 mm
Толщина материала	1.5 mm	Рабочая температура, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Поверхность	зачищенный щеткой, необработанный
Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение	Вид защиты	IP66
Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Уплотняющий материал	Полиуретан
Крепление корпуса	4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек	Фланцевая пластина	Нет
Крышка	Да	Применение	Строение

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M20	42	M12	138
M63	5	M40	16
M32	20	M25	24
M50	6	M16	45

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## KEB IQL806020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Держатель документа

Держатели для документов для правильного хранения документов в отсеке.



### Основные данные для заказа

Тип	DOHA KEB A4 S4B R	Версия
Заказ №	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675425656	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный
Тип	DOHA KEB A5 S4B R	Версия
Заказ №	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 125 mm,
GTIN (EAN)	4064675425649	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный
Тип	DOHA KEB A6 S4B R	Версия
Заказ №	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 95 mm,
GTIN (EAN)	4064675425359	Глубина: 20 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 ST	серебряный

### Монтажные опоры

Благодаря дополнительным монтажным опорам корпуса также могут устанавливаться с наружной стороны.



### Основные данные для заказа

Тип	KEB MOFT SMALL S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), Монтажная опора, Высота: 38 mm,
GTIN (EAN)	4064675275695	Ширина: 55 mm, Глубина: 10.5 mm, Основной материал: Сталь,
Кол.	1 ST	необработанный, серебряный

## KEBIOQL806020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

### Основные данные для заказа

Тип	SP M6 15 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
GTIN (EAN)	4008190857851	
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 20 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 20 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
GTIN (EAN)	4008190850234	
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 30 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 30 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
GTIN (EAN)	4008190850241	
Кол.	2 ST	

### Держатель этикеток типа



Имеются разнообразные держатели табличек, предназначенные для размещения на видном месте, а также для дополнительных табличек по мере необходимости.

### Основные данные для заказа

Тип	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Версия
Заказ №	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный
GTIN (EAN)	4064675425632	
Кол.	1 ST	
Тип	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Версия
Заказ №	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный
GTIN (EAN)	4064675425366	
Кол.	1 ST	

## KEBIOQL806020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

### Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Версия	
Заказ №	<a href="#">1274150000</a>	Кlippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,	
GTIN (EAN)	4050118063820	Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,	
Кол.	1 ST	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и	
		пассивированный, серебряный	

### Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого.

Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

### Основные данные для заказа

Тип	LKSC M6X8 A2 TX30	Версия	
Заказ №	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Крепежный комплект, Высота: 11.3	
GTIN (EAN)	4050118753196	mm, Ширина: 13.6 mm, Глубина: 13.6 mm, Основной материал:	
Кол.	500 ST	Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный	

## KEBIOQL806020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

### Основные данные для заказа

Тип	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Версия	
Заказ №	<a href="#">2749640000</a>	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 6.5 мм, Длина лезвия:	
GTIN (EAN)	4050118896381	150 мм, Толщина лезвия (A): 1.2 мм	
Кол.	1 ST		

### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

### Основные данные для заказа

Тип	KEB MOPL 8060 S2N H	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000074325</a>	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 740	
GTIN (EAN)	4064675425342	мм, Ширина: 540 мм, Глубина: 12 мм, Основной материал:	
Кол.	1 ST	Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный	
Тип	KEB MOPL 8060 MSZN	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000074179</a>	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 740 мм,	
GTIN (EAN)	4064675425243	Ширина: 540 мм, Глубина: 12 мм, Основной материал: Сталь	
Кол.	1 ST	листовая, оцинкованный, серебряный	

### Двухбородочный ключ



Двухбородочный ключ предназначен для запираения и отпираения закрывающего элемента двери корпуса.

**KEBIOQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KLIPPON QL KEY	Версия	
Заказ №	<a href="#">2473930000</a>	Кlippon EB (Essential Box), Рубильник, прочее, Основной материал:	
GTIN (EAN)	4050118485868	Пластмасса	
Кол.	5 ST		