
# Справочный листок технических данных

## HDC KIT HE-QT 24.130 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Комплекты HDC — это стандартные комплекты для сборке полнокомплектных вставных соединителей. Комплекты HDC обычно включают штекерную вставку, гнездовую вставку, штекерный корпус, корпус перегородки и кабельный ввод. Компания Weidmüller предлагает различные комбинации стандартных соединителей с метрической резьбой или резьбой PG ввода кабеля.
При использовании соединения SNAP IN уровень подключения проводника уже открытый, и можно просто вставить зачищенный проводник. В конечном положении запатентованный фиксирующий механизм закроется автоматически.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Заказ № | 8000134359 |
| Тип | HDC KIT HE-QT 24.130 M |
| GTIN (EAN) | 4099987015547 |
| Кол. | 1 Штука |

# Справочный листок технических данных

## HDC KIT HE-QT 24.130 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации | CE |

### Размеры и массы

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 747.44 g |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Предельная температура | -40 °C ... 100 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### Исполнение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кабельные вводы, количество | 1 | Типоразмер кабельных вводов | M 32 |
| Количество кабельных входов сверху | 0 | Количество кабельных входов сбоку | 1 |
| Вид соединения | SNAP IN | Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Типоразмер установки | 8 | Уплотнение | NBR |
| BG | 8 | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Поверхность | Порошковое покрытие | Вид защиты | IP65 |
| Серия | HE | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 24 | Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение |
| Типоразмер установки | 8 | Основной материал | Алюминиевое литье под давлением |
| Серия | HE | Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 500 V |
| Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A | BG | 8 |

### Исполнение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение) | SD 0,6 x 3,5 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
| Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 10 mm | Вид соединения | SNAP IN |
| Типоразмер установки | 8 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2.5 mm² | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 1 mm² |

# Справочный листок технических данных

## HDC KIT HE-QT 24.130 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2.5 mm² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 1 mm² |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1 mm² |
| Поверхность | Порошковое покрытие | Основной материал | Алюминиевое литье под давлением |
| BG | 8 | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

# Справочный листок технических данных

## HDC KIT HE-QT 24.130 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SPB-M 3 | Версия |
| Заказ № | 1203600000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Кол. | 100 ST | |