

Справочный листок технических данных

TS15 ST 120 K42

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, Ширина: 120 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	8000135661
Тип	TS15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987101363
Кол.	1 Штука

TS15 ST 120 K42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	120 mm	Ширина (в дюймах)	4.7244 inch
Масса нетто	22.26 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Основной материал	Сталь
-------------	---	-------------------	-------

Общие данные - аксессуары

Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Основной материал	Сталь
-------------	---	-------------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		