## Справочный листок технических дан-



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

TS35X15 ST 120 K42

### Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35 х 15, Ширина: 120 mm, без продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Заказ №	<u>8000135662</u>	
Тип	TS35X15 ST 120 K42	
GTIN (EAN)	4099987089968	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### TS35X15 ST 120 K42

### Технические данные

DOLLO.				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	120 mm	Ширина (в дюймах)	4.7244 inch	
Длина	120 mm	Длина (в дюймах)	4.7244 inch	
Масса нетто	84 g			
Гемпературы				
Рабочая температура				
Экологическое соответст	зие изделия			
D 110				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный	
толщина маториала		, kasarine ne yeranezke	монтаж	
Нормы	В соответствии с DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием і пассивированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм	
Общие данные - аксессуар	)ы			
_				
Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием і пассивированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм	
Классификации				
		==== = 0	<b>5</b> 0004555	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
		EOL 4 CC 4 4 C	27 40 00 02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	

ECLASS 15.0

27-40-06-02