

TS35X7.5 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное
Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, Ширина: 202 мм, без про- дольного отверстия, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	8000135665
Тип	TS35X7.5 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090032
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	202 mm	Ширина (в дюймах)	7.9527 inch
Длина	202 mm	Длина (в дюймах)	7.9527 inch
Масса нетто	75.15 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 x 20 мм

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 x 20 мм

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		