

**TS35X7.5 ST 382 K79 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Изображение аналогичное  
Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, Ширина: 382 мм, без продольного отверстия, с продольным отверстием. Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	<a href="#">8000135667</a>
Тип	TS35X7.5 ST 382 K79 HOR
GTIN (EAN)	4099987089937
Кол.	1 Штука

## TS35X7.5 ST 382 K79 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	382 mm	Ширина (в дюймах)	15.0393 inch
Длина	382 mm	Длина (в дюймах)	15.0393 inch
Масса нетто	130.9 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 x 20 мм

### Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 x 20 мм

### Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		