Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Солнцеза-	
	щитная крышка, Размыкатель	
Заказ №	8000144192	
Тип	PV SUNCOVER 30/40/18 SW	
GTIN (EAN)	4099987126588	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных



PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	191.5 mm	Глубина (дюймов)	7.5394 inch
Высота	324.5 mm	Высота (в дюймах)	12.7756 inch
Ширина	441 mm	 Ширина (в дюймах)	17.3622 inch
Масса нетто	5775 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Материал

Основной материал Нержавеющая сталь

Классификации

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Справочный листок технических данных

PV SUNCOVER 30/40/18 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





