## Справочный листок технических дан-

### KLIPPON K75 3M10 HVT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Мы предлагаем корпусы для использования в транспортных средствах. Наши соединительные коробки для приводов постоянного, трехфазного и переменного тока гарантируют идеальную функциональность даже при высоком токе и напряжении. Их компактная конструкция позволяет гибко использовать монтажное пространство, а благодаря допуску по нагрузке тока нагрев сведен к минимуму, что способствует повышению долговечности. Кроме того, наши соединительные коробки обеспечивают распределение напряжения питания в поездах, гарантируя надежную и безопасную защиту источника питания поездов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Корпус, Высота: 230 mm, Ширина: 330 mm, Глу- бина: 181 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, Глубоко-черный
Заказ №	<u>8000148146</u>
Тип	KLIPPON K75 3M10 HVT
GTIN (EAN)	4099987188630
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Размеры и массы			
Глубина	181 mm	Глубина (дюймов)	7.126 inch
Высота	230 mm	Высота (в дюймах)	9.0551 inch
Ширина	330 mm	Ширина (в дюймах)	12.9921 inch
Масса нетто	10745.58 g		
Температуры			
Рабочая температура	-60 °C135 °C		
Экологическое соответстви	<b>че изделия</b>		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Монтаж вертикальный			,
Доступен патрон предохранителя	Да		
Монтаж горизонтальный			
HV 4000	1x3	Доступен патрон предохранителя	Да
Общие данные			
Силикон	Да	Рабочая температура, макс.	135 °C
Рабочая температура, мин.	-60 °C	Прикрепление крышки	Винты со звездообразным шлицем Torx®-20, Винты M6 Torx со шлицем, нержавеюща сталь
Указание по установке	Винты с крышкой включены	Нормы	EN 45545 HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2
Поверхность	Порошковое покрытие	Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение
Вид защиты	IP66, IP67, IP68	Основной материал	Алюминий AlSi12
Уплотняющий материал	Силикон	Материал уплотнения крышки	Силикон
Количество крепежных болтов	4	Фланцевая пластина	Нет
Крышка	Да	Позиция с заземлением	Корпус, сторона С
Применение	Транспорт		
Общие данные			
Цветовой код	Глубоко-черный	Вид защиты	IP66, IP67, IP68
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9005		
Данные о материалах			
Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Алюминий AlSi12
Корпус			
Основной материал	Алюминий AlSi12		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **KLIPPON K75 3M10 HVT**

### Технические данные

### Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		