

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Адаптеры для миграции – Siemens 505.

Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат Siemens 505 на другие системы ПЛК/DCS или модули i-remote компании Weidmüller.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	8000149536
Тип	<a href="#">MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI</a>
GTIN (EAN)	4099987229371
Кол.	ST

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	53.68 mm	Глубина (дюймов)	2.1134 inch
Высота	179.66 mm	Высота (в дюймах)	7.0732 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	0.05 g		

### Температуры

Температура хранения	-20...70 °C	Рабочая температура	-20...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

### Расчетные данные UL

Температура хранения UL, макс.	70 °C	Рабочая температура UL, мин.	-20 °C
Рабочая температура UL, макс.	50 °C	Температура хранения UL, мин.	-20 °C
Номинальный ток, Imaxc.	40 A	Номинальное напряжение, UN	250 V

### Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	Подключение к ПЛК	Новая клемма ПЛК или проводная
---	---	-------------------	--------------------------------

### Данные соединения

Количество полюсов	24-контактный	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
--------------------	---------------	---	---

### Расчетные данные

Рабочее напряжение	250 V	Максимальный ток на канал	7.4 A
Общий номинальный ток	40 A		

### Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2	Проверка импульсного напряжения	2.5 kV
Испытательное напряжение изоляции	1.5 kV AC		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## Изображения

