


CRIKIT P 24VDC 1CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | , Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 А, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет |
| Заказ № | 8000158718 |
| Тип | CRIKIT P 24VDC 1CO L/D UL |
| GTIN (EAN) | 4099987367974 |
| Кол. | 10 Штука |

CRKIT P 24VDC 1CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search

[Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus)

E223474

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 72.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.8543 inch |
| Высота | 97 mm | Высота (в дюймах) | 3.8189 inch |
| Ширина | 15.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.626 inch |
| Масса нетто | 885.2 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Температура хранения | Температура окружающей среды | -20 °C...70 °C |
| Рабочая температура | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Расчетные данные UL

| | |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cURus) | E223474 |
|----------------------|---------|

сторона управления

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 24 V DC | Номинальный ток, DC | 23,5 mA |
| Мощность удержания | 565 mW | Сопротивление катушки | 1440 Ω ± 10 % |
| Индикация состояния | Зеленый светодиод | Схема защиты | Безынерционный диод |
| Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Нет | Напряжение катушки запасного реле | 24 V DC |

Сторона нагрузки

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| Номинальное напряжение переключения | 250 V AC | Непрерывный ток | 16 A @ 1CO with bridged output wire connections; 12 A; @ 1CO without bridged output wire connections |
| Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0.1 Hz | Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V | |
| Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 4000 |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 384 W @ 24 V | Задержка включения | ≤ 12 мс |
| Задержка выключения | ≤ 6 ms | Тип контакта | 1 CO contact (AgNi) |
| Срок службы | 3 x 10 ⁶ коммутаций | Мин. коммутационная способность | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Общие данные

| | |
|----------------|----------------------------|
| Рабочая высота | ≤ 2000 м, над уровнем моря |
|----------------|----------------------------|

CRIKIT P 24VDC 1CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | |
| Кнопка проверки доступна | Нет | |
| Цветовой код | черный | |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент | Розетка |
| | Класс горючести UL94 | V-0 |
| | Компонент | Крышка реле |
| | Класс горючести UL94 | V-2 |

Координация изоляции

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|-------------------|
| Категория перенапряжения | II | Импульсное перенапряжение, до | 4 кВ (1,2/50 мкс) |
| Вид защиты | IP20 | | |

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

| | |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cURus) | E223474 |
|----------------------|---------|

Размеры

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Метод проводного соединения | PUSH IN | Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1.5 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 0.5 mm ² |
| Диапазон зажима, макс. | 1.5 mm ² | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0.5 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, однопроводочного, макс. | 1.5 mm ² | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) | AWG 20 |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG 16 | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 1.5 mm ² |
| Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

CRIKIT P 24VDC 1CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Переключки



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Тип | CXX JMP 2P RD | Версия |
| Заказ № | 3053250000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987023078 | |
| Кол. | 30 ST | |
| Тип | CXX JMP 2P BL | Версия |
| Заказ № | 3053260000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987023085 | |
| Кол. | 30 ST | |
| Тип | CXI CCP 2P RD | Версия |
| Заказ № | 3052650000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987022477 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | CXI CCP 2P BL | Версия |
| Заказ № | 3052660000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987022484 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | CXI CCP 8P BL | Версия |
| Заказ № | 3052700000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987022507 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CXI CCS 8P GY | Версия |
| Заказ № | 3052620000 | CUBESERIES, Переключка |
| GTIN (EAN) | 4099987022446 | |
| Кол. | 2 ST | |

Держатель маркировочных элементов



CRKIT P 24VDC 1CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | CXI LABEL FLAP S | Версия |
| Заказ № | 3169130000 | CUBESERIES, Этикетка |
| GTIN (EAN) | 4099987828048 | |
| Кол. | 100 ST | |