

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Решение MiBridge. Адаптеры для миграции — ПЛК Siemens 505-4232A, 4332 или AUGAT 739-0018. Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат 505-4232A или 4332 на другие системы ПЛК или модули U-REMOTE компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000163031
Тип	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
Кол.	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	64.17 mm	Глубина (дюймов)	2.5264 inch
Высота	179.66 mm	Высота (в дюймах)	7.0732 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	9999 g		

Температуры

Температура хранения	-20...70 °C	Рабочая температура	-20...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Расчетные данные UL

Температура хранения UL, макс.	70 °C	Рабочая температура UL, мин.	-20 °C
Рабочая температура UL, макс.	50 °C	Температура хранения UL, мин.	-20 °C
Номинальный ток, I _{макс.}	40 A	Номинальное напряжение, UN	250 V

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Подключение к ПЛК	Новая клемма ПЛК или проводная
Количество полюсов	40 P		

Данные соединения

Количество полюсов	40 полюсов	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
--------------------	------------	---	--------------------------------------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	250 V	Максимальный ток на канал	3.96 A
Общий номинальный ток	40 A		

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2	Проверка импульсного напряжения	2.5 kV
Испытательное напряжение изоляции AC	1.8 kV		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

