

KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Кlippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 42 mm, Ширина: 61 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188268
Тип	KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS
GTIN (EAN)	4069165062274
Кол.	1 Штука

KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	61 mm	Ширина (в дюймах)	2.4016 inch
Масса нетто	20.1 g		

Температуры

Рабочая температура	
---------------------	--

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
---	------------------------------

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	Винт M4 (< 4 мм)
Указание по установке	Монтажная пластина	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая	Применение	Строение, Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	Винт M4 (< 4 мм)
Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		