

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Кlippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 140 мм, Ширина: 182 мм, Глубина: 1.5 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188277
Тип	KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN
GTIN (EAN)	4069 165062366
Кол.	1 Штука

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	140 mm	Высота (в дюймах)	5.5118 inch
Ширина	182 mm	Ширина (в дюймах)	7.1653 inch
Масса нетто	267.9 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS24 10 1604 12 001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Монтажная пластина
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая
Применение	Строение, Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		