

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 145 mm, Ширина: 245 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188278
Тип	KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062373
Кол.	1 Штука

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	145 mm	Высота (в дюймах)	5.7086 inch
Ширина	245 mm	Ширина (в дюймах)	9.6456 inch
Масса нетто	389.4 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии
(декларация о соответствии LVD)

DE PS2410 160412
001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Монтажная пластина
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая
Монтажное крепление	привинченный	Применение	Строение, Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		