

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 67 mm, Ширина: 239 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188284
Тип	KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062434
Кол.	1 Штука

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	239 mm	Ширина (в дюймах)	9.4094 inch
Длина	239 mm	Длина (в дюймах)	9.4094 inch
Масса нетто	180 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии DE PS2410 160412
(декларация о соответствии LVD) 001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	привинченный
Указание по установке	Монтажная пластина	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая	Монтажное крепление	привинченный

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	привинченный
Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		