

KLIPPON K42 MOPL 1414 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 124 mm, Ширина: 124 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188285
Тип	KLIPPON K42 MOPL 1414 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062441
Кол.	1 Штука

KLIPPON K42 MOPL 1414 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	124 mm	Высота (в дюймах)	4.8819 inch
Ширина	124 mm	Ширина (в дюймах)	4.8819 inch
Масса нетто	159.12 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии
(декларация о соответствии LVD)

DE PS2410 160412
001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Монтажная пластина
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая
Применение	Строение, Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		