Справочный листок технических данных

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Адаптеры для миграции – SLC500.
Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат SLC500 на другие системы ПЛК/DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000204320
Тип	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
Кол.	ST

Справочный листок технических данных

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	86 mm	Глубина (дюймов)	3.3858 inch
Высота	107 mm	Высота (в дюймах)	4.2126 inch
Ширина	34.3 mm	Ширина (в дюймах)	1.3504 inch
Масса нетто	1000 g		

Температуры

Температура хранения	-20...70 °C	Рабочая температура	-20...50 °C

Расчетные данные UL

Температура хранения UL, макс.	70 °C	Рабочая температура (UL), мин.	-20 °C
Рабочая температура (UL), макс.	50 °C	Температура хранения UL, мин.	-20 °C
Номинальное напряжение, UN	250 V		

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Allen Bradley 18-pole RTB	Подключение к ПЛК	Новая клемма ПЛК или проводная

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Allen Bradley 18-pole RTB

Расчетные данные

Рабочее напряжение	250 В	Ток на один канал, макс.	4.5 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2	Контроль импульсного напряжения (1,2/50 мкс) (стандарт 1)	2.5 kV
Напряжение для проверки изоляции (перем. ток) (стандарт 1)	1.8 kV		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		