


EGT EG1 35 1A + 1R

Продукт более не выпуска-
ется, Спецификации
исключительно в инфор-
мационных целях



Внешний контур блоков выключателей и переключате-
лей соответствует
электронным модулям.
Выключатели и переключатели облегчают ввод в экс-
плуатацию, техническое обслуживание, контроль
и ремонт промышленных установок.

Основные данные для заказа

Версия	, Функциональный модуль 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, Винтовое соединение
Заказ №	8002290000
Тип	EGT EG1 35 1A + 1R
GTIN (EAN)	4008190046965
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-10-22T00:00:00+02:00

EGT EG1 35 1A + 1R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Длина	58 mm	Длина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	38.61 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C... 100 °C	Рабочая температура	-25 °C... 85 °C
----------------------	------------------	---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35
----------------------------------	--------------

Выход

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	750 VA @ 250 V
Переключающая способность перем. напряжения, макс.	750 VA	Переключающая способность	250 V
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	150 W @ 30 V	Переключающая способность перем. напряжения, макс.	150 W
Переключающая способность	30 V		

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	Цветовой код	бежевый
----------------------------------	--------------	--------------	---------

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	6 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 9.0	27-37-92-01
ECLASS 9.1	27-37-92-01	ECLASS 10.0	27-37-13-92

EGT EG1 35 1A + 1R

Технические данные

ECLASS 11.0	27-37-13-92	ECLASS 12.0	27-37-13-92
ECLASS 13.0	27-37-13-92	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

EGT EG1 35 1A + 1R

Аксессуары

Сталь




Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	0122800000	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190066307	
Кол.	20 M	

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EWK 2	Версия
Заказ №	0199360000	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Кол.	50 ST	

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	0383400000	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
GTIN (EAN)	4008190088026	
Кол.	40 M	

EGT EG1 35 1A + 1R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Версия
Заказ №	0383560000	Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190181314	8.5 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	0498000000	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым
GTIN (EAN)	4008190042493	покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35
Кол.	20 M	mm, Глубина: 15 mm