

AP 45/RE GR 2025


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 45 кремнисто-серый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 8 mm
Заказ №	8143900000
Тип	AP 45/RE GR 2025
GTIN (EAN)	4008190139926
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	22.8 mm	Глубина (дюймов)	0.8976 inch
Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Длина	45 mm	Длина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	2.17 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	кремнисто-серый	Вид защиты	IP00
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032
Способность к заливке	Нет		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI


Важное примечание

Сведения об изделии	Артикул скоро станет недоступен. Не выполняйте никаких дальнейших внедрений при проектировании. В качестве альтернативы можно использовать профили серий RS 70 и RS 100.
---------------------	--

Классификации

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Изображения



RAIL MOUNTING

