

## AP RF 80 LI 2025


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Концевая пластина, RS 80 кремнисто-серый,<br>Концевая пластина левой монтажной DIN-рейки,<br>Ширина: 30 mm |
| Заказ №    | <a href="#">8156210000</a>   |
| Тип        | AP RF 80 LI 2025   |
| GTIN (EAN) | 4008 1909 78198  |
| Кол.       | 20 Штука   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 9 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.3543 inch |
| Высота      | 86.4 mm | Высота (в дюймах) | 3.4016 inch |
| Ширина      | 30 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Масса нетто | 5.95 g  |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                            |                 |                       |                                |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Цветовой код               | кремнисто-серый | Вид защиты            | IP20 в установленном состоянии |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7032        | Способность к заливке | Нет                            |

**Данные о материалах**



|                                |       |                                       |                |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0   | Изоляционный материал                 | PA 66          |
| Группа изоляционного материала | I     | Поверхность                           | необработанный |
| Основной материал              | PA 66 | Сравнительный показатель пробоа (CTI) | 600 ≤ CTI      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

Изображения

RAIL MOUNTING  
WITH LOCKING FOOT



## AP RF 80 LI 2025

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RS 80 – профильный корпус



Профиль RS 80 имеет широкий спектр вариантов установки: монтажная рейка и настенный монтаж. Таким образом достигается гибкая адаптация к пространству и требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости. Еще одно преимущество профиля RS80 – индивидуальная подгонка под типоразмер. Благодаря этому возможно проектирование системы в точном соответствии с потребностями.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | LKSC M2,9X13VZ             | Версия                                  |  |
| Заказ №    | <a href="#">4011200000</a> | Аксессуар, Винт с крестообразным шлицем |  |
| GTIN (EAN) | 4032248415014              |   |  |
| Кол.       | 100 ST                     |   |  |