

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Предварительно собранный кабель цепи управления оснащен вставными 10- или 40-полюсными розеточными разъемами согласно IEC 603/1 DIN 41 651. Он используется в т.ч. для подключения фронтального адаптера ПЛК к активным или пассивным интерфейсам Weidmüller. Поставляются кабели различной длины.

### Основные данные для заказа

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 40P |
| Заказ №         | <a href="#">8216370000</a>                                              |
| Тип             | FBK 40/200 RK                                                           |
| GTIN (EAN)      | 4008190263584                                                           |
| Кол.            | 1 Штука                                                                 |
| Статус поставки | Снято с производства                                                    |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 329 g

### Температуры

Температура хранения -10...70 °C Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

|                      |                                      |                          |                      |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Длина кабеля         | 2 m                                  | Пригодно для             | Цифровые сигналы     |
| Основной материал    | ПВХ                                  | Кабель                   | Кабель LiYY          |
| Интерфейс соединения | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ<br>РАЗЪЕМ HE10 40P | Количество полюсов, мин. | 40 полюсов           |
| Интерфейс ПЛК        | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ<br>РАЗЪЕМ HE10 40P | Сечение провода          | 0.14 mm <sup>2</sup> |

### Электрические данные

|                        |                      |                               |         |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| Общий ток, макс.       | 3 A                  | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A     |
| Номинальное напряжение | < 50 V AC, ≤ 50 V DC | Сопротивление                 | 55 mΩ/m |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Интерфейсы для выходных сигналов



Интерфейсные элементы RS F40 или RS F10 для 32 или 8 сигнальных линий, которые благодаря реле обеспечивают развязку сигналов ПЛК и датчиков и исполнительных устройств полевого уровня.


Основные характеристики:

- Технология пружинного или винтового соединения.
- Группировка сигнальных линий по 8 каналам
- Исключительно компактные модули с профилем RS 45 для крепления к стандартной монтажной рейке TS 35.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | RS F40 16RS OUT 24VDC      | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">8224181001</a> | RCL3 14024, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4032248063338              |                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                 |
| Тип        | RS F40 16RS OUT 24VDC E    | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">8224191001</a> | RCL3 14024, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4032248159888              |                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                 |

### Прямой вход/выход, цифровые интерфейсы



Пассивные интерфейсные элементы RS F40 или RS F10 для 32 или 8 сигнальных линий, обеспечивающие эффективное подключение периферийных устройств (датчиков и исполнительных устройств) к модулям ввода/вывода ПЛК с помощью предварительно собранных кабелей.

Основные характеристики:

- Технология пружинного или винтового соединения.
- Группировка сигнальных линий по 8 каналам
- 1-, 2- или 3-проводная технология.
- Исключительно компактные модули с профилем RS 45 для крепления к стандартной монтажной рейке TS 35.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип        | RS F10 I/O8 LD LPK2        | Версия                                           |
| Заказ №    | <a href="#">8224260000</a> | Интерфейс, RSF, 1-проводной, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190208127              |                                                  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                  |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Интерфейсы для выходных сигналов



Интерфейсные элементы RS F40 или RS F10 для 32 или 8 сигнальных линий, которые благодаря реле обеспечивают развязку сигналов ПЛК и датчиков и исполнительных устройств полевого уровня.

Основные характеристики:

- Технология пружинного или винтового соединения.
- Группировка сигнальных линий по 8 каналам
- Исключительно компактные модули с профилем RS 45 для крепления к стандартной монтажной рейке TS 35.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип        | RS F10 8R OUT 24VDC        | Версия                           |
| Заказ №    | <a href="#">8329800000</a> | DOLD OW5691, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190337216              |                                  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                  |

### Фронтальный адаптер для ПЛК S7



Фронтальные адаптеры быстро и надежно подключаются к модулям ввода/вывода SIEMENS S7 300/400. Они обеспечивают экономически выгодное подключение активных и пассивных интерфейсных модулей.

- Провод управляющего сигнала фиксированной сборки на 4x10 или 1x40 полюсов.
- Отдельная подача напряжения питания через клеммы с винтовыми соединениями.
- Разделение потенциала с помощью втычных мостиков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SIM S7/400 FB40 2.0M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335900200</a> |                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190915759              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/400 FB40 2.5M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335900250</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190072094              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/400 FB40 3.0M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335900300</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4032248016426              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/400 FB4*10 2.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335910200</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190072773              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/400 FB4*10 2.5M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335910250</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190073213              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SIM S7/400 FB4*10 3.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335910300</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190073497              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/400 FB4*10 5.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8335910500</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190915704              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## Прямой вход/выход, цифровые интерфейсы



Пассивные интерфейсные элементы RS F40 или RS F10 для 32 или 8 сигнальных линий, обеспечивающие эффективное подключение периферийных устройств (датчиков и исполнительных устройств) к модулям ввода/вывода ПЛК с помощью предварительно собранных кабелей.

Основные характеристики:

- Технология пружинного или винтового соединения.
- Группировка сигнальных линий по 8 каналам
- 1-, 2- или 3-проводная технология.
- Исключительно компактные модули с профилем RS 45 для крепления к стандартной монтажной рейке TS 35.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип        | RS F10 I/O8 LMZF           | Версия                                            |
| Заказ №    | <a href="#">8428870000</a> | Интерфейс, RSF, 1-проводной, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190030582              |                                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                   |
| Тип        | RS F40 I/O32 LMZF          | Версия                                            |
| Заказ №    | <a href="#">8428880000</a> | Интерфейс, RSF, 1-проводной, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190032210              |                                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                   |
| Тип        | RS F10 INIT8 LD LMZF       | Версия                                            |
| Заказ №    | <a href="#">8428890000</a> | Интерфейс, RSF, 3-проводной, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190032005              |                                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                   |
| Тип        | RS F40 INIT32 LD LMZF      | Версия                                            |
| Заказ №    | <a href="#">8428900000</a> | Интерфейс, RSF, 3-проводной, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190030384              |                                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                   |
| Тип        | RS F40 INIT32 LMZF         | Версия                                            |
| Заказ №    | <a href="#">8430980000</a> | Интерфейс, RSF, 2-проводной, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190036188              |                                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                   |

## FBK 40/200 RK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Интерфейсы для выходных сигналов



Интерфейсные элементы RS F40 или RS F10 для 32 или 8 сигнальных линий, которые благодаря реле обеспечивают развязку сигналов ПЛК и датчиков и исполнительных устройств полевого уровня.

Основные характеристики:

- Технология пружинного или винтового соединения.
- Группировка сигнальных линий по 8 каналам
- Исключительно компактные модули с профилем RS 45 для крепления к стандартной монтажной рейке TS 35.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Тип        | RS F10 8RS OUT LMZF        | Версия                                 |
| Заказ №    | <a href="#">8430990000</a> | FUJITSU NYP-24WK, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190027551              |                                        |
| Кол.       | 1 ST                       |                                        |
| Тип        | RS F40 32RS OUT LMZF       | Версия                                 |
| Заказ №    | <a href="#">8431000000</a> | FUJITSU NYP-24WK, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4008190032753              |                                        |
| Кол.       | 1 ST                       |                                        |

### Фронтальный адаптер для ПЛК S7



Фронтальные адаптеры быстро и надежно подключаются к модулям ввода/вывода SIEMENS S7 300/400. Они обеспечивают экономически выгодное подключение активных и пассивных интерфейсных модулей.

- Провод управляющего сигнала фиксированной сборки на 4x10 или 1x40 полюсов.
- Отдельная подача напряжения питания через клеммы с винтовыми соединениями.
- Разделение потенциала с помощью втычных мостиков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SIM S7/300 FB40 2.0M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433290200</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190094195              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB40 2.5M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433290250</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190097424              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB40 3.0M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433290300</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190113001              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB40 5.0M       | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433290500</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190120252              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SIM S7/300 FB4*10 2.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433310200</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190058494              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB4*10 2.5M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433310250</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190059941              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB4*10 3.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433310300</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190064204              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SIM S7/300 FB4*10 5.0M     | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">8433310500</a> | Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-300, 40 P |
| GTIN (EAN) | 4008190069032              |                                                            |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## Micro interface digital



Специальный адаптер подключается к реле RELAIS MICROSERIE с помощью кабеля с 10-полюсным плоским вилочным наконечником или 15-полюсным соединителем SUB-D.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | MI8DO-Z SUB D15S           | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">8773570000</a> | Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Пружинное соединение              |
| GTIN (EAN) | 4032248442102              |                                                                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                             |
| Тип        | MI8DI-Z F10 S              | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">8773530000</a> | Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4032248442065              |                                                                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                             |
| Тип        | MI8DI-Z SUB D15S           | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">8773490000</a> | Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Пружинное соединение              |
| GTIN (EAN) | 4032248442010              |                                                                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                             |
| Тип        | MI8DI-S SUB D15S           | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">8773460000</a> | Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое соединение               |
| GTIN (EAN) | 4032248441990              |                                                                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                             |
| Тип        | MI8DO-S SUB D15S           | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">8773550000</a> | Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое соединение               |
| GTIN (EAN) | 4032248442089              |                                                                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                             |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип        | MI8DO-Z F10 S              | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">8773620000</a> | Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, |
| GTIN (EAN) | 4032248442157              | Пружинное соединение                                   |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                        |
| Тип        | MI8DO-S F10 S              | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">8773600000</a> | Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, |
| GTIN (EAN) | 4032248442133              | Винтовое соединение                                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                        |
| Тип        | MI8DI-S F10 S              | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">8773510000</a> | Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, |
| GTIN (EAN) | 4032248442034              | Винтовое соединение                                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                        |

## Предварительно собранная цепь управления



Предварительно собранный кабель цепи управления оснащен вставными 10- или 40-полюсными розеточными разъемами согласно IEC 603/1 DIN 41 651. Он используется в т.ч. для подключения фронтального адаптера ПЛК к активным или пассивным интерфейсам Weidmüller. Поставляются кабели различной длины.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | FBK 40/500 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8235350000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190267759              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 40/100 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216350000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190190392              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 10/500 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8235440000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264666              | РАЗЪЕМ HE10 10P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 10/400 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8235420000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264642              | РАЗЪЕМ HE10 10P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 10/200 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8235380000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264604              | РАЗЪЕМ HE10 10P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 10/350 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8235410000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264635              | РАЗЪЕМ HE10 10P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |

## FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | FBK 40/300 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216390000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264697              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 40/150 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216360000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264673              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 40/400 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216410000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264710              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 40/350 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216400000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264703              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |
| Тип        | FBK 40/250 RK              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">8216380000</a> | Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ |
| GTIN (EAN) | 4008190264680              | РАЗЪЕМ HE10 40P                                         |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |