

**AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концевая пластина, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Заказ №	<a href="#">8389030000</a>
Тип	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008 190386849
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	55.85 mm	Глубина (дюймов)	2.1988 inch
Высота	91 mm	Высота (в дюймах)	3.5827 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Длина	0 mm	Масса нетто	5.96 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Цветовой код	серо-бежевый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	
Способность к заливке	Да		

**Данные о материалах**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Группа изоляционного материала	IIIa
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66/6
Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ СТІ		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

**Свойства корпуса**

Количество полюсов 5

**Свойства сборки**

Количество полюсов 5

**AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

