Справочный листок технических дан-

FBCON PA CG 2WAY EX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Для применения в опасных зонах соединительные коробки PROFIBUS PA Ex предлагаются в виде 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей.

Кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
- Разъем М12 для ответвлений
- Шпилька внешнего заземления
- Класс защиты ІР66
- Варианты исполнения из алюминия
- Совместимость с Profibus PA Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.

Основные данные для заказа

Версия	Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 2-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
Заказ №	<u>8564190000</u>
Тип	FBCON PA CG 2WAY EX
GTIN (EAN)	4032248238552
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-11-30T00:00:00+01:00

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

FBCON PA CG 2WAY EX

Технические данные



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты

	Service Service Co.		
Допуски к эксплуатации		US EX	
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	37 mm	Высота (в дюймах)	1.4567 inch
Ширина	64 mm	Ширина (в дюймах)	2.5197 inch
Длина	98 mm	Длина (в дюймах)	3.8583 inch
Масса нетто	354 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C80 °C	Температура окружающей среды	-40 °C80 °C
Рабочая температура	-40 °C80 °C		

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Heт

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6bl, 6c, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Технические данные

Количество полюсов	3	Вид соединения защитного провода РЕОтветвление	
			вводом
Материал контактодержателя	Латунь	Вид концентратора	2-канальный
			распределитель полевой шины EEx
Количество контактных гнезд	2	Исполнение корпуса	С компенсатором
		• •	давления
Основной материал корпуса	Алюминий, AlSi12	Кабельный вход	Латунный кабельный ввод
Материал контакта	CuZnAu	Наружный диаметр провода, макс.	9.5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6.5 mm	Вид монтажа	Открытый монтаж,
			Фронтальный монтаж
Вид защиты	IP66	Степень загрязнения	2
Шинная система	Profibus-PA, Foundation Fieldbus		

Описание артикула

Описание изделия

Устройство является пассивным полевым распределителем для систем полевой шины Profibus PA и Foundation Fieldbus H1. Устройство одобрено для использования во взрывоопасных

зонах 1 или 2. Устройство сертифицировано в соответствии с FISCO (концепция искробезопасных систем полевой шины). Функциональное описание Устройство соединяет

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

FBCON PA CG 2WAY EX

Технические данные

до восьми искробезопасных полевых устройств стандарта FISCO и типа взрывозащиты Exia с искробезопасным сегментом полевой шины того же типа взрывозащиты. Устройство поддерживает концепции заземления с многоточечным или одноточечным экранированным заземлением. Концепции заземления поясняются в руководствах к Profibus PA и Foundation Fieldbus.

Классификации

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-24-26-08	ECLASS 10.0	27-24-26-08
ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

FBCON PA CG 2WAY EX

Изображения



