## Справочный листок технических данных

### **RIM 3 6/24VUC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







#### Изображение аналогичное

#### Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCL, Светодиодный модуль, Номи-			
	нальное напряжение: 624 V UC, Втычное			
	соединение			
Заказ №	<u>8691010000</u>			
Тип	RIM 3 6/24VUC			
GTIN (EAN)	4032248361694			
Кол.	10 Штука			
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.			
Доступно до	2026-03-30T00:00:00+02:00			
Альтернативный продукт <u>CXX L 61R</u>				

# Справочный листок технических данных

### **RIM 3 6/24VUC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	c <b>Fl.</b> us		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cURus)	E223759		
Размеры и массы			
		/	4.05001
Глубина	34.5 mm	Глубина (дюймов)	1.3583 inch
Высота	9 mm 12.5 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Ширина Масса нетто	2.95 g	Ширина (в дюймах)	0.4921 inch
	2.93 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C70 °C	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Влажность	40°C / отн. влажность 93%, без образования конденсата		
Экологическое соответств	вие изделия		
C	0		
Состояние соответствия RoHS Исключение из RoHS (если	Соответствует с исключен 7a. 7cl	ием	
применимо/известно)	,		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	(0001 0004 05	
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85		
Расчетные данные UL			
Сертификат № (cURus)	E223759		
сторона управления			
Номинальное напряжение	624 V UC	Индикация состояния	Красный светодиод
 Общие данные			
Цветовой код	черный		
Дополнительные сведения	я о сертификатах / стан	дартах	
Нормы	UL508	Сертификат № (cURus)	E223759
Размеры			
Метод проводного соединения	Втычное соединение		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

Дата создания 29.11.2025 10:01:29 MEZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



Weidmüller **¾** 

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **RIM 3 6/24VUC**

Технические данные

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

## **RIM 3 6/24VUC**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

#### Схема соединений



#### **Dimensional drawing**

