

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Простой монтаж в распределительном шкафу
- Модуль TS 35, монтируемый на рейке
- Знак соответствия нормам VDE
- Двухполюсный с защитным контактом

Основные данные для заказа

Версия	Electrical-cabinet socket outlet TS 35
Заказ №	8734580000
Тип	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-08-03T00:00:00+02:00

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Длина	60 mm	Длина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	95 g		

Температуры

Температура хранения -20 °C...40 °C Рабочая температура -20 °C...40

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Вход

Номинальный ток 16 A

Общие данные

Категория перенапряжения II

Координация изоляции

Категория перенапряжения II Степень загрязнения 2

Общие данные

Конструкция Монтажный корпус Цветовой код бежевый
Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения II Степень загрязнения 2

Классификации

ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ETIM 10.0	EC000125	ECLASS 14.0	27-14-40-42
ECLASS 15.0	27-14-40-42		

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/1 V0 GF SW	Версия	
Заказ №	1478990000	Концевой стопор, черный, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина:	
GTIN (EAN)	4050118286892	12 mm, 130 °C	
Кол.	50 ST		
Тип	WEW 35/2 V0 GF SW	Версия	
Заказ №	1479000000	Концевой стопор, черный, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина:	8
GTIN (EAN)	4050118286779	mm, 130 °C	
Кол.	50 ST		

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIS SL 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	1274660000	Отвертка, Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4050118072631		
Кол.	1 ST		

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SDIK PZ1 SL	Версия	
Заказ №	1274730000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4050118073225		
Кол.	1 ST		