



RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Тройник PROFIBUS-DP со степенью защиты IP20. Этот концентратор для PROFIBUS-DP предлагает пользователю удобство при выполнении соединения в распределительном шкафу. Он позволяет осуществлять монтаж на рейки TS32/35, а также выполнять соединение стандартных проводов PROFIBUS-DP. Наряду с соединением можно выполнять присоединение ответвлений. Необходимо учесть, что провода ответвлений должны иметь наименьшую возможную длину. Изделие с артикульным номером 8788580000 дополнительно позволяет выполнять подключение анализаторов/устройств программирования через 9-полюсное гнездо Sub-D.

- Функции тройника
- Хороший контакт экрана
- Много места для подключения шины
- Монтаж на рейки TS32/35

Основные данные для заказа

Версия	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Заказ №	8788580000
Тип	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	76.2 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6al, 6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Диаметр кабеля, макс.	8 mm
Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²	Вид защиты	IP20
Соединение 1	Profibus-DP T-connector	Соединение 2	Винт
Наружный диаметр провода	-		

Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Изображения

Схема соединений

