

RS PB-DP T SUB-D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Тройник PROFIBUS-DP со степенью защиты IP20
Этот концентратор для PROFIBUS-DP предлагает поль-
зователю удобство при выполнении соединения в рас-
пределительном шкафу.

Он позволяет осуществлять монтаж на рейки TS32/35,
а также выполнять соединение стандартных проводов
PROFIBUS-DP. Наряду с соединением можно выпол-
нять присоединение ответвлений. Необходимо учесть,
что провода ответвлений должны иметь наименьшую
возможную длину. Изделие с артикульным номером
8788580000 дополнительно позволяет выполнять под-
ключение анализаторов/устройств программирования
через 9-полюсное гнездо Sub-D.

- Функции тройника
- Хороший контакт экрана
- Много места для подключения шины
- Монтаж на рейки TS32/35

Основные данные для заказа

Версия	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Заказ №	8788580000
Тип	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Кол.	1 Штука

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	43 mm	Высота (в дюймах)	1.6929 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	76.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Общие данные

Количество полюсов	6	Вид соединения 2	9-конт. гнездо D-sub ("мама")
Вид соединения	Винтовое соединение	Диаметр кабеля, макс.	8 mm
Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²	Номинальное напряжение	50 V
Вид защиты	IP20	Степень загрязнения	2
Соединение 1	Profibus-DP T-connector	Соединение 2	Винт
Наружный диаметр провода	-		

Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

