



## RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Тройник PROFIBUS-DP со степенью защиты IP20. Этот концентратор для PROFIBUS-DP предлагает пользователю удобство при выполнении соединения в распределительном шкафу. Он позволяет осуществлять монтаж на рейки TS32/35, а также выполнять соединение стандартных проводов PROFIBUS-DP. Наряду с соединением можно выполнять присоединение ответвлений. Необходимо учесть, что провода ответвлений должны иметь наименьшую возможную длину. Изделие с артикульным номером 8788580000 дополнительно позволяет выполнять подключение анализаторов/устройств программирования через 9-полюсное гнездо Sub-D.

- Функции тройника
- Хороший контакт экрана
- Много места для подключения шины
- Монтаж на рейки TS32/35

### Основные данные для заказа

Версия	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Заказ №	<a href="#">8800040000</a>
Тип	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	65.8 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Диаметр кабеля, макс.	8 mm
Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Вид защиты	IP20
Соединение 1	Profibus-DP T-connector	Соединение 2	Винт
Наружный диаметр провода	-		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## Изображения

### Схема соединений

