Справочный листок технических дан-


MI-A-PSM24VDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Специальный адаптер подключается к реле RELAIS MICROSERIE с помощью кабеля с 10-полюсным плоским вилочным наконечником или 15-полюсным соединителем SUB-D.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптер, MICRO-интерфейс, Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое соеди-
	нение
Заказ №	<u>8800230000</u>
Тип	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
	COCIDCICIDOBATO			
Размеры и массы				
Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch	
Высота	98 mm	Высота (в дюймах)	3.8583 inch	
Ширина	88 mm		3.4646 inch	
Масса нетто	32 g			
Температуры				
Температура хранения	-2085 °C	Рабочая температура	050 °C	
Экологическое соответствие	изделия		'	
	-			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	/0		
Данные соединения				
Напряжение питания	Makc. 30 B AC/DC			
·	make. OO D AO/ DO			
Расчетные данные				
Рабочее напряжение	30 V UC	Максимальный ток на канал	0.5 A	
Общий номинальный ток	2 A		0.071	
Соответствие стандартам по	изоляции (EN5017)	8)		
orangapiam no			, 	
В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC	
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2	
Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV			
Соединение, электропитание)			
Вид соединения	Винтовое соединение			
	эмповое соединение			
Классификации			,	
		ETIM 7.0	EC002584	
ETIM 6.0	EC002584			
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002584 EC002584	ETIM 9.0	EC002584	
		ETIM 9.0 ECLASS 9.0	27-33-02-92	
ETIM 8.0	EC002584			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002584 EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002584 EC002584 27-24-22-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-33-02-92 27-33-02-92	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

