Справочный листок технических дан-

IE-XM-RJ45/IDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Розетка на монтажную рейку, исполнение: модуль RJ45 согласно IEC 60603-7-51, для жил с наружным диаметром до 1,6 мм

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>8808360000</u>
Тип	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-XM-RJ45/IDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Contract of
c(VL)us (🚃)
HOTED

	110.120	
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>	
Сертификат № (cULus)	E316369	

Размеры и массы

Сертификаты

Масса нетто	53 g	

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-25 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Модуль RJ45	Состав	Смотровое окно для надписей величина шага 1 ТЕ согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Диаметр изоляции, мин.	0.7 mm
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.40.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.480.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26AWG 22
Диаметр оболочки, мин.	5.5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Вид монтажа	TS 35	Экранирование	Да
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750 (RJ45)

Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5
Сертификат № (cULus)	E316369		

Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC
		экран	
Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC	Сопротивление изоляции	500 ΜΩ
контакт			
Допустимая токовая нагрузка при	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
50 °C		·	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-XM-RJ45/IDC

Изображения

Габаритный чертеж



Изображение изделия



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

- Ваши преимущества: белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип IE-DM Версия

 Заказ №
 8813500000

 GTIN (EAN)
 4032248513345

Kол. 50 ST