Справочный листок технических дан-

IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Розетка, исполнение для соединительных разъемов SnapIn Var.6 согласно IEC 61076-3-106 из пластмассы

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный ролик, Розетка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	<u>8808370000</u>
Тип	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 90 д

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °С...70 °С Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 6

Технические данные модуля RJ 45

Монтаж EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Общие данные

Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750	Состав	Розетка, привертная вкл. модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции
Монтаж	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Справочный листок технических данных



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Справочный листок технических данных

IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тиг	1	TT 8 RS MP 8	Версия
Зак	саз №	9202800000	Опрессовочный инструмент, Обжимной инструмент для контактов
GTI	N (EAN)	4032248512072	
Кол	1.	1 ST	

Sets - RJ45

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45



Основные данные для заказа

Основнь	іс данныс для заказ	
Тип	IE-P-IP67	Версия
Заказ №	<u>8808380000</u>	Соединительный ролик, вилка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248505968	11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Кол.	1 ST	

Дата создания 28.11.2025 10:48:39 МЕХ