

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка, исполнение для соединительных разъемов
SnapIn Var.6 согласно IEC 61076-3-106 из пластмассы

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный ролик, Розетка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	8808370000
Тип	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 90 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6

Технические данные модуля RJ 45

Монтаж EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Общие данные

Цветовой код Светло-серый Основной материал корпуса PA 66, UL 94: V-0

Вид монтажа Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж Вид защиты IP67

Циклы коммутации 750 Состав Розетка, привертная вкл. модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции

Монтаж EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Классификации

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Изображения

Габаритный чертеж



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тип	TT 8 RS MP 8	Версия	
Заказ №	9202800000	Опрессовочный инструмент, Обжимной инструмент для контактов	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Кол.	1 ST		

Sets - RJ45

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45



Основные данные для заказа

Тип	IE-P-IP67	Версия	
Заказ №	8808380000	Соединительный ролик, вилка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106	
GTIN (EAN)	4032248505968		
Кол.	1 ST		