

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный ролик, вилка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	8808380000
Тип	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Кол.	1 Штука

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 29 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	вилка	Монтаж	EIA/TIA T568 A
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тип	TT 8 RS MP 8	Версия	
Заказ №	9202800000	Опрессовочный инструмент, Обжимной инструмент для контактов	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Кол.	1 ST		

RJ45 crimp



Обжимной соединительный разъем RJ45 согласно IEC 60603-7-51 для проводов с наружным диаметром до 1,05 мм

Основные данные для заказа

Тип	IE-PM-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	1963580000	Обжимной разъем RJ45, Вилка без насадки для устранения изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
GTIN (EAN)	4032248645688		
Кол.	100 ST		

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45



Основные данные для заказа

Тип	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Версия
Заказ №	8829450000	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, 90° вниз, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532476	(ISO/IEC 11801), IP67
Кол.	1 ST	
Тип	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Версия
Заказ №	8829440000	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, 90° вверх, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532469	(ISO/IEC 11801), IP67
Кол.	1 ST	
Тип	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Версия
Заказ №	8808440000	Встраиваемый разъем, RJ45 Модуль-розетка, прямой, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248506026	Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Кол.	1 ST	
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Версия
Заказ №	8808450000	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, прямой, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248506033	Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Кол.	1 ST	