## Справочный листок технических дан-

### **IE-CT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

#### Основные данные для заказа

Continuity tester for data cables	
<u>8808420000</u>	
IE-CT	
4032248506002	
1 Штука	
	8808420000 IE-CT 4032248506002

# Справочный листок технических данных



**IE-CT** 

ECLASS 15.0



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
<b>-</b>				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
_	••			
Высота	36 mm	Высота (в дюймах)	1.4173 inch	
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch	
Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch	
Масса нетто	348.48 g			
Температуры				
Рабочая температура				
т иоочил томпоритури			<u> </u>	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Измерительные и контрол	іьные приборы			
Питание	Моноблочная аккумуляторная батарея 9 В	Индикация	цифровой	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080	
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080	
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 9.0	27-20-11-08	
ECLASS 9.1	27-20-03-90	ECLASS 10.0	27-20-11-08	
ECLASS 11.0	27-20-11-08	ECLASS 12.0	27-20-11-08	
ECLASS 13.0	27-20-11-08	ECLASS 14.0	27-20-11-08	

27-20-11-08