IE-XM-RJ45/IDC-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый разъем, RJ45 Модуль-розетка, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67	
Заказ №	<u>8808440000</u>	
Тип	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	
GTIN (EAN)	4032248506026	
Кол.	1 Штука	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Попуски к оконпустения	170.000		
Допуски к эксплуатации	DNV		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	22.39 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
0	DIAF		IDO
Соединение 1 Описание артикула	RJ45 RJ45 Модуль-розетка, прямой	Соединение 2 Состав	IDC Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции нетеряемая крышка
Монтаж	Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Общие стандарты			
Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
Электрические свойства			
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121 EC001121	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121

Дата создания 10.11.2025 07:34:16 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Габаритный чертеж

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20 для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия
Заказ №	8808330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20
Кол.	1 ST	