

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый разъем, RJ45 Модуль-розетка, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Заказ №	8808440000
Тип	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Кол.	1 Штука

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 22.39 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	RJ45 Модуль-розетка, прямой	Состав	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции нетеряемая крышка
Монтаж	Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC

Классификации

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Габаритный чертеж




IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20 для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия	
Заказ №	8808330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20	
Кол.	1 ST		