

**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC  
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Встраиваемый разъем, Соединительный фла- нец, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Заказ №	<a href="#">8808450000</a>
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Кол.	1 Штука

## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 36.96 g

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Соединительный фланец, прямой	Состав	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездо - гнездо нетеряемая крышка
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран  $\geq 1500$  V AC/DC Электрическая прочность, контакт / контакт  $\geq 1000$  V AC/DC

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Соединение RJ45 / модуль**



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20  
для медных и оптоволоконных проводов

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия	
Заказ №	<a href="#">8808330000</a>	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20	
Кол.	1 ST		