

IE-C-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный ролик, Кабельное соединение, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	8813090000
Тип	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Кол.	1 Штука

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 66.88 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
 Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Кабельное соединение	Состав	Соединение, вкл. модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции
Монтаж	Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	6 mm
Диаметр оболочки, макс.	9.5 mm	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Габаритный чертеж

